


■ CLEAN MASK

クリーンルーム用 高性能ディスポーザブルマスク  
**マイクロマスク2**

**新発売**



**毛羽立ち試験(オリジナル法)**

試験方法: マスク表面に養生テープを繰り返し 30 回付け、強制的に毛羽立たせた後、セロハンテープで毛羽を採取し、毛羽の付着度合いを目視にて確認する。

結果: マイクロマスク2では目視できる毛羽はほとんど見られなかった。一方、他社品では多量の毛羽を目視確認できた。よってマイクロマスク2では毛羽立ちが少ないことが確認できた。

- ◆ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用した  
ハイスpek的な3層式クリーンマスク
- ◆BFE>95%
- ◆梱包はクリーンパック
- ◆マスク表面の毛羽立ちを無くすことで、マスク自体からの低発塵を実現
- ◆長時間使用しても耳に負担の少ないオーバーヘッドタイプと着脱のし易い  
耳掛けタイプをご用意。
- ◆紐は使い易い丸ゴム仕様

品番	タイプ	紐材質	入数
MAX-8202	オーバーヘッド	丸ゴム	2,000 枚(50 枚/袋×40)
MAX-8203	耳掛け	丸ゴム	2,000 枚(50 枚/袋×40)